

自動折りたたみ装置

OR-22N

低中速充填機と連動し、
小袋の連続物を正しく速やかに折りたたみ収納します

日常の運転は、
2タッチ操作だけで取扱が
簡単に行えます。

改良したスイングダクト
により、正しく確実に
折りたたみ収納する事
が出来ます。

30種類の小袋のデータを
記憶し、データの切替えが
簡単に行えます。


収納スピード 40m/分
の中速対応



自動折りたたみ装置は粉末・液体・スパイス・乾燥剤・脱酸素剤 etc.

充填機と連動し、連続になった小袋を正しく速やかに折りたたみ収納する装置です。

各部の名称



標準仕様

収納速度	40m/分 (箱長さ 580 mm の場合)
収納小袋寸法	幅 30~100 mm 長さ 30~100 mm
本体寸法	全幅 700 mm 高さ 1742 mm 奥行 900 mm
収納箱寸法	全幅 600 mm 高さ 310 mm 奥行 350 mm
使用空気圧	0.4~0.6 MPa
使用空気量	80Nℓ/分
電源	単相 AC 200 V 50/60 Hz 1.5 KVA (7.5A)
本体質量	240 kg

●仕様の追加や変更についてもお気軽にご相談ください。

別途付属装置

(本体価格には含まれておりません)

- カッターユニット
 - 押え付けユニット
 - バイプレーター装置 etc.
- ※逆勝手仕様もあります。

自動折りたたみ装置に関することは経験豊富な弊社にお気軽にご相談ください。

改良のために予告なく仕様や外観等を変更することがあります。



注意

安全にお使いいただくために

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源、電圧でお使いください。
- アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

製造販売



お問い合わせ

本社

〒602-8176
京都市上京区下立売通智恵光院西入下丸屋町 505
TEL : 075-801-0154 FAX : 075-842-1351
URL : <http://www.akg.jp/kinzoku/>
Email : asahi@akg.jp

東京営業所

〒362-0036 埼玉県上尾市宮本町 10-2
TEL : 048-771-0662 FAX : 048-773-5937

九州営業所

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 2-1-26 一倉ビル 206
TEL : 092-471-5234 FAX : 092-473-7150